

Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14-24-M-GR

Teilenummer: 573938

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---|---|
| Rastermaß | 16 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 24 |
| Zulassung | c UL us - Recognized (OL) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Reinraumklasse | Klasse 6 nach ISO 14644-1 |
| Lagertemperatur | -20 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 2859 g |
| Anschluss Steuerluft 12/14 | M5 |
| Anschluss Steuerluft 82/84 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G1/4 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |