

Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-1K9-LR

Teilenummer: 573948

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Leitungseigenschaft	Für statische Anwendungen
Verpolungsschutz	bipolar
Zusätzliche Funktionen	Funkenlöschung Haltestromabsenkung
Signalzustandsanzeige	LED
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Einbaulage	beliebig
Max. Anziehdrehmoment	0,27 Nm
Min. Kabel-Biegeradius	34 mm
Produktgewicht	92 g
Elektrischer Anschluss	2-polig / 2-adrig Dose gewinkelt / Kabel viereckige Bauform / offenes Ende
Kabelaufbau	2x0,25
Kabeldurchmesser	3,4 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,1 mm
Kabellänge	5 m
Aderenden	Aderendhülse
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	PA
Werkstoff Dichtungen	EPDM
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Kabelmantel	TPV
Werkstoff Schrauben	Vergütungsstahl