


Linienportal DHSL-2-EGC80TB-EGSA50

Teilenummer: 574506

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 2
Nutzlast	0 ... 2 kg
Antrieb Z-Achse	EGSA-50
Antriebsart Z-Achse	elektrisch mit Spindel
Zwischenposition Z-Achse	beliebig
Hub Z-Achse	0 ... 100 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,01 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,01 mm
Antrieb Y-Achse	EGC-80-TB
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 8.500 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,08 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,08 mm