

Anschlussplatte VMPAC-AP-14-1

Teilenummer: 576572

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Breite | 32,8 mm |
| Länge | 169 mm |
| Rastermaß | 26,8 mm |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 1 |
| Betriebsdruck | -0,9 ... 8 bar |
| Steuerdruck | 3 ... 8 bar |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 160 g |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt |