


Blindstopfen NPQH-P-S12-P10

Teilenummer: 578261

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Standard |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | Blindstopfen |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 2 MPa -0,95 ... 20 bar -13,775 ... 290 psi |
| Hinweis zum Betriebsdruck | Wasser: max. 0,6 MPa bei 0 - 50 °C |
| Zertifikat ausstellende Stelle | NSF C0523185 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] Wasser (flüssig, eisfrei) |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Reinraumklasse | Dieses Produkt ist ein statisches Objekt, eine aktive Partikelerzeugung ist bei sachgerechter Anwendung nicht möglich. Produkt vor Einsatz in Reinraumumgebung reinigen und auf korrekte Installation achten. |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe Konformitätserklärung NSF/ANSI 169 |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 150 °C |
| Produktgewicht | 18,5 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Steckhülse Durchmesser 12 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing, chemisch vernickelt |