

Verteilerblock FR-4-3/8-B

Teilenummer: 6703

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|--|
| Nennweite | 15 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0 bar...16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...80 °C |
| Produktgewicht | 75 g |
| Anzahl Abgänge | 3 |
| Anzahl Zuleitungen | 1 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Innengewinde G3/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Innengewinde G3/8 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |