

Vielfachstecker KSV-16-B

Teilenummer: 7559

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Nennweite | 4 mm |
| Betriebsdruck | -0.95 bar...16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatur | -10 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 223 g |
| Max. Anschlüsse | 16 |
| Pneumatischer Anschluss | PK-2 PK-3 PK-4 |
| Farbe | grau |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |