

Handlingmodul EHMZ-EGC-80-BS-KF- -

Teilenummer: 8004623

FESTO



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Arbeitshub	100 ... 1.000 mm
Spindeldurchmesser	15 mm
Spindelsteigung	10 ... 20 mm/U
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanisches Linearmodul mit Spindel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Max. Beschleunigung	15 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	0,5 ... 1 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,02 mm
Einschaltdauer	100 %
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	5 ... 45 °C
Max. Vorschubkraft Fx	600 N
Vorschubkonstante	10 ... 20 mm/U
Werkstoffhinweis	RoHS konform