

# Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38-20-G

Teilenummer: 8004922

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß                          | 19 mm                              |
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Max. Anzahl der Ventilplätze       | 20                                 |
| Zulassung                          | c UL us - Recognized (OL)          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Lagertemperatur                    | -20 ... 60 °C                      |
| Produktgewicht                     | 4.201 g                            |
| Anschluss Steuerhilfsluft 12/14    | G1/8                               |
| Anschluss Steuerabluft 82/84       | G1/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G3/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 2          | G1/4                               |
| Pneumatischer Anschluss 3          | G3/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 4          | G1/4                               |
| Pneumatischer Anschluss 5          | G3/8                               |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                       |
| Werkstoff Anschlussleiste          | Aluminium-Knetlegierung            |