

Luftkissenplatte ATBT-...-

Teilenummer: 8021855

FESTO



Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

Merkmal	Wert
Baugröße	100
Lagerlänge	100 ... 1.500 mm
Einbaulage	waagrecht
Befestigungsart	mit Nutensteinen
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Betriebsdruck	≤ 2 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Umgebungstemperatur	10 ... 50 °C
Mediumstemperatur	10 ... 50 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Produktgewicht nach Länge	3,6 kg/m
Shore-Härte	D 80 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Max. Flächenlast im Betrieb	400 kg/m ²
Wiederholgenauigkeit der Flughöhe	±10 µm
Ebenheit, justiert	60 µm
Ebenheit, aufgespannt	110 µm