

# Drossel VFFG-T-M5-15

Teilenummer: 8025715

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Befestigungsart	mit Gewinde
Normalnennendurchfluss in Drosselrichtung	67.4 l/min
Betriebsdruck	-0.9 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Nennweite	1.55 mm
b-Wert	0.5
C-Wert	0.25 l/sbar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Produktgewicht	0.5 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Hohlchraube	PA