

# Anschlussblock VABM-B10-30S-G12-8-P3

Teilenummer: 8026419

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                           | Wert                               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß                          | 32 mm                              |
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Max. Anzahl Ventilplätze           | 8                                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Produktgewicht                     | 1973 g                             |
| Befestigungsart                    | mit Durchgangsbohrung              |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G1/2                               |
| Pneumatischer Anschluss 3          | G1/2                               |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                       |
| Werkstoff Anschlussleiste          | Aluminium-Knetlegierung            |