

Anschlussblock VABM-B10-30S-N12-7-P3

Teilenummer: 8026427

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß | 32 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 7 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 1753 g |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 1/2 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 3 | 1/2 NPT |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |