

Anschlussplatte VMPA1-FB-AP-4-1-T1-RV

Teilenummer: 8034549

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Breite | 49 mm |
| Länge | 107.3 mm |
| Rastermaß | 10.5 mm |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 4 |
| Betriebsdruck | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Steuerdruck | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -5 °C...50 °C |
| Produktgewicht | 190 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Druckguss |