

Magnetspule VACC-S18-120-A1-1A

Teilenummer: 8040890

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	24 V AC: 50/60 Hz, Leistung 12,0 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Produktgewicht	530 g
Elektrischer Anschluss	Form A Stecker nach EN 175301-803
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	PA Stahl