

# Parallelbausatz EAMM-U-60-D40-50GA-91

Teilenummer: 8058935

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	26.7 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0.07 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	1150 g
Schnittstellencode Aktuator	D40
Schnittstellencode Motor In	50GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform