


Kupplungsstecker NPHS-S6-M-G18

Teilenummer: 8059257

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	5,5 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	3,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	19 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform