

Kupplungsdose NPHS-D6-P-G12F

Teilenummer: 8059273

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Normalnenndurchfluss	1950 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	122 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform