

Kunststoffschlauch PTFEN-10X1,5-NT

Teilenummer: 8061174

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|--|
| Außen-Ø | 10 mm |
| durchflussrelevanter Biegeradius | 100 mm |
| Innen-Ø | 7 mm |
| Min. Biegeradius | 70 mm |
| Anwendungshinweis | Schlauch ohne Bedruckung |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Brandprüfung Werkstoff | UL94 V-0 |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Reinraumklasse | Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1 |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...150 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0.086 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss-Außen-Ø 10 mm für Stecknippel-Außen-Ø 10 mm mit Überwurfmutter |
| Farbe | natur |
| Shore-Härte | D 55 +/-5 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | PTFE |