

Kunststoffschlauch PTFEN-10X1,5-NT-300

Teilenummer: 8061180

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Außen-Ø	10 mm
durchflussrelevanter Biegeradius	100 mm
Innen-Ø	7 mm
Min. Biegeradius	70 mm
Anwendungshinweis	Schlauch ohne Bedruckung
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Brandprüfung Werkstoff	UL94 V-0
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...150 °C
Produktgewicht nach Länge	0.086 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 10 mm für Stecknippel-Außen-Ø 10 mm mit Überwurfmutter
Farbe	natur
Shore-Härte	D 55 +/-5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	PTFE