


Axialbausatz EAMM-A-L38-57AA

Teilenummer: 8063457

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	8 Nm
Produktgewicht	281 g
Schnittstellencode Aktuator	L38
Schnittstellencode Motor In	57AA
Werkstoffhinweis	RoHS konform