

Anschlussleiste VABM-P6-15M-G18-M5-6

FESTO

Teilenummer: 8083545



Datenblatt

Merkmale	Wert
Rastermaß	15 mm
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung seitlich
Max. Anzahl Ventilplätze	6
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.6 Nm
Produktgewicht	210 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung