

Handlingmodul DHMZ-DGSL-8- -V1

Teilenummer: 8087191

FESTO



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Gesamtdatenblatt – Einzelwerte hängen von Ihrer Konfiguration ab.

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Arbeitshub | 10 ... 80 mm |
| Kolben-Durchmesser | 10 mm |
| Einbaulage | senkrecht |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Konstruktiver Aufbau | Pneumatisches Linearmodul |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck | 1,5 ... 8 bar |
| Max. Geschwindigkeit | 0,8 m/s |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -20 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 ... 45 °C |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 40 N |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 47 N |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |