

# Axialbausatz EAMM-A-T42-60AA

Teilenummer: 8092255

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennlänge	43 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	7.5 Nm
Produktgewicht	315 g
Schnittstellencode Aktuator	T42
Schnittstellencode Motor In	60AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform