

Wartungseinheit MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B

Teilenummer: 8098369

FESTO



Datenblatt

Merkmals	Wert
Baugröße	6
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Druckanzeige	mit Manometer
Betriebsdruck	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Normaldurchfluss Entlüftung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3600 l/min
Normalnennndurchfluss	5300 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Verträglichkeit mit Esteröl nicht gegeben
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-5 °C...50 °C
Mediumstemperatur	-5 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	1250 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Befestigungswinkel mit Zubehör
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform