

# Spannhülse EAMH-145-22-C34-P

Teilenummer: 8098589

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	145
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	35.1 kgmm <sup>2</sup>
Produktgewicht	252 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform