


# Axialbausatz EAMM-A-P8-38A-58AA

Teilenummer: 8105910

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	185 g
Schnittstellencode Aktuator	P8-38A
Schnittstellencode Motor In	58AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform