

Elektronikmodul VMPA-MPM-EMM-P5

Teilenummer: 8111881

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Max. Anzahl Ventilsolen	1
Verpolungsschutz	ja
Betriebsspannung DC Lastspannung	21,6 ... 26,4 V
Nennanzugsstrom je Magnetspule	60 mA bis 30 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung	22 mA nach 30 ms
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	nein
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	20 g
Elektrische Ansteuerung	Multipol
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform