


L-Steckverschraubung NPQE-L-G38F-Q10-P5

Teilenummer: 8113010

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	8 mm
Einbaulage	beliebig
Bauform	L-Form
Gebindegröße	5
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Reinraumklasse	ISO Klasse 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Produktgewicht	44,76 g
Befestigungsart	Außensechskant SW21
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Farbe Lösering	blau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt PBT
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	Stahl rostfrei