

Sicherungsclip NPAP-QE-S-Q6-P10

Teilenummer: 8113229

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebindegröße | 10 |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Reinraumklasse | Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1 |
| Umgebungstemperatur | -5 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 0.07 g |
| Pneumatischer Anschluss | für Schlauch-Außen-Ø 6 mm |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |