

# Sicherungsclip NPAP-QE-S-Q10-P10

Teilenummer: 8113231

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gebindegröße	10
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Reinraumklasse	Dieses Produkt ist ein statisches Objekt, eine aktive Partikelerzeugung ist bei sachgerechter Anwendung nicht möglich. Produkt vor Einsatz in Reinraumumgebung reinigen und auf korrekte Installation achten.
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Produktgewicht	0,23 g
Pneumatischer Anschluss	für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform