

# Magnetspule VACC-S18-120-K4-2U-NE4ME

Teilenummer: 8118260

FESTO



## Datenblatt

Merkmals	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	110 V AC: 50/60 Hz, Leistung 12,0 VA 110 V DC: 12,0 W
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Explosionsschutz	Zone 1 (CN) Zone 21 (CN)
Zertifikat ausstellende Stelle	GYJ23.1169X
Ex-Zündschutzart Gas	Ex eb mb IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex-Umgebungstemperatur	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP66
Produktgewicht	580 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform