


# Magnetspule VACS-C-R3-1RL

Teilenummer: 8135822

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Signalzustandsanzeige	LED
Max. Schaltfrequenz	5 Hz
Einschaltdauer	100 %
Isolierstoffklasse des Lackdrahts	H
Nennanzugsstrom je Magnetspule	108 mA bis 80 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung	15 mA nach 80 ms
Spulenkennwerte	24 V DC: Niederstromphase 0,36 W, Hochstromphase 2,6 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Leitungslänge	30 m
Elektrischer Anschluss	M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA Stahl
Werkstoff Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Werkstoff Wicklung	Kupfer