

Anschlussplatte VABP-C13-100HFT1-F90-VDE1E

Teilenummer: 8141662

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	1002 Kanalstruktur
Ventilanschluss entspricht Norm	VDI/VDE 3847-1
Betriebsdruck	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Mediumtemperatur	-40 °C...80 °C
Umgebungstemperatur	-40 °C...80 °C
Produktgewicht	1365 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss	Anschlussplattendesign, Airing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert (20 µm)
Werkstoff Dichtungen	EPDM NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert (20 µm)
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei