

Doppelnippel NPFC-DS-G38-G12-M

Teilenummer: 8142589

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---------------------------------------|
| Werkstoff Gewindeverschraubung | Messing, vernickelt |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck | -0.95 bar...10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1 | 47.9 Nm |
| Nenn-Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2 | 38.5 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 % |
| Produktgewicht | 36.36 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/8 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | PVC |