

Anschlussbausatz DADG-AK-G8-10-50

Teilenummer: 8152370

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Baugröße | 10 |
| Hub | 50 mm |
| Betriebsdruck Mpa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Betriebsdruck | 1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 1,5 Nm |
| Toleranz Anziehdrehmoment | ± 10 % |
| Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1 | 0,7 Nm |
| Produktgewicht | 12,6 g |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoff Adapter | Epoxidharz |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Schrauben | Stahl, beschichtet |