

# Dichtring OL-M7

Teilenummer: 8153155

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	ISO 16030
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 3 MPa -0,95 ... 30 bar -13,775 ... 435 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-40 ... 100 °C
Handanzug bei Raumtemperatur	ja
Nenn-Anziedrehmoment	3 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziedrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	0,1 g
Pneumatischer Anschluss	M7
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschläge	Aluminium
Werkstoff Dichtungen	HNBR