

Magnetspule VACC-S13-18-K4-1UF-KS4ME

Teilenummer: 8156762

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Absicherung intern	Sicherung
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, Leistung 1,8 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Explosionsschutz	Zone 1 (KR) Zone 21 (KR)
Zertifikat ausstellende Stelle	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Ex-Zündschutzart Gas	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Ex-Zündschutzart Staub	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Ex-Umgebungstemperatur	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Produktgewicht	330 g
Elektrischer Anschluss	Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform