


Axialbausatz EAMM-A-N80-150A

Teilenummer: 8157277

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	47 Nm
Produktgewicht	2407 g
Schnittstellencode Aktuator	N80
Schnittstellencode Motor In	140A 150A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform