

Stoßdämpfer DYEF-G8-M6-Y1F

Teilenummer: 8160236

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	M6
Hub	3.1 mm
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit metallischem Festanschlag
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	0.8 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Dämpfungslänge	3.1 mm
Max. Anziehdrehmoment	1 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0.03 J
Produktgewicht	10.8 g
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl