

# Stoßdämpfer DYSD-Q11-20-16-Y1F-Y9

Teilenummer: 8161530

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	20
Hub	16 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	1 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.3 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Dämpfungslänge	16 mm
Max. Anschlagkraft	3000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	70 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	92000 J
Max. Restenergie	0.32 J
Rückstellkraft	75 N
Min. Einschubkraft	260 N
Produktgewicht	385 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	Stahl, verzinkt