

Flexo-Kupplung DARP-M10P-F

Teilenummer: 8170119

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---|---|
| Baugröße | M10x1,25 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...150 °C |
| Produktgewicht | 236 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Buchse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Kugelscheibe | Einsatzstahl |
| Werkstoff Kugelzapfen | Einsatzstahl |
| Werkstoff Mutter | hochlegierter Stahl rostfrei |