

# Kunststoffschlauch PUN-H-SF-4X0,85-SW

Teilenummer: 8174911

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert   |
|--|--|
| Außen-Durchmesser                          | 4 mm   |
| Durchflussrelevanter Biegeradius           | 12 mm  |
| Innen-Durchmesser                          | 2,3 mm   |
| Min. Biegeradius                           | 7 mm   |
| Anwendungshinweis                          | TPE-U Ether basiert  |
| Schlaucheigenschaften                      | energiekettentauglich  |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 0,6 MPa<br>-0,95 ... 6 bar<br>-13,775 ... 87 psi  |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0,095 ... 1,3 MPa<br>-0,95 ... 13 bar<br>-13,775 ... 188,5 psi  |
| Hinweis zum Betriebsdruck                  | Wasser: temperaturabhängiger Betriebsdruck, siehe Diagramm, max. 0,7 MPa bei 0 - 60 °C   |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Wasser (flüssig, eisfrei)   |
| Brandprüfung Werkstoff                     | UL94 HB  |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B2-L   |
| Reinraumklasse                             | Dieses Produkt ist ein statisches Objekt, eine aktive Partikelerzeugung ist bei sachgerechter Anwendung nicht möglich.<br>Produkt vor Einsatz in Reinraumumgebung reinigen und auf korrekte Installation achten. |
| Lebensmitteltauglichkeit                   | siehe erweiterte Werkstoffinformation  |
| Umgebungstemperatur                        | -35 ... 80 °C  |
| Produktgewicht nach Länge                  | 0,01 kg/m  |
| Pneumatischer Anschluss                    | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm   |
| Farbe                                      | schwarz  |
| Shore-Härte                                | D 54 +/-3  |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform   |
| Werkstoff Schlauch                         | TPE-U(PU)  |