

Entlüftungsschutz VABD-D3-L-GN12

Teilenummer: 8177961

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-50 °C...60 °C
Produktgewicht	14 g
Befestigungsart	einschraubbar mit Außengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Entlüftungsschraube	HP PA 12