


# Verbindungsleitung NEBM-L15G24-ES-3-LE24

Teilenummer: 8178802

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger
Produktgewicht	210 g
Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	4x Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild L15
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	24
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	24
Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	4x Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	24
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	24
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schirmung	ja
Kabellänge	3 m
Leitungseigenschaft	energiekettentauglich
Biegeradius, feste Kabelverlegung	23.1 mm
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	33 mm
Kabeldurchmesser	3.3 mm...4.6 mm
Kabelaufbau	2 x 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> + 2 x 8 x 0,08 mm <sup>2</sup>
Leiter-Nennquerschnitt	0.08 mm <sup>2</sup> ...0.25 mm <sup>2</sup>
Aderenden	Aderendhülse
Umgebungstemperatur	-40 °C...70 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 °C...70 °C
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
Nenneinsatzhöhe	<= 2000 m NHN
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV
KC-Zeichen	KC-EMV

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	PUR