

Nherungsschalter SDBF-FES-1L-PU-K-N-M8

Teilenummer: 8182048

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	Blockbauweise
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Messgroe	Position
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-4 ... 176 °F
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Einschaltzeit	4 μs
Max. Ausgangsstrom	500 mA
Max. Schaltleistung DC	12 W
Spannungsfall	1 V
Kurzschlussfestigkeit	ja
Betriebsspannungsbereich DC	6 ... 24 V
Verpolungsschutz	ja
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel mit Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Abgangsrichtung Anschluss	lang
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Befestigungsart	mit Befestigungsbausatz
Einbaulage	beliebig
Farbe Gehause	transparent
Werkstoff Gehause	PA
Schaltzustandsanzeige	LED
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-4 ... 176 °F
Schutzart	IP67 NEMA 4
LABS-Konformitat	VDMA24364-Zone III