

# Kupplung EAMC-42-50-8-16

Teilenummer: 8186207

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	8 mm
Aufnahmedurchmesser 2	16 mm
Baugröße	42
Nennlänge	50 mm...50 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min...6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...-25 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	148 g...148 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform