

Anschlussplatte VABS-K2-10S-16-G18-P

Teilenummer: 8186874

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---|---|
| Baugröße | 10 |
| Nennweite | 1.6 mm |
| Ventilgröße | 10 mm |
| Fluidanschluss | Innengewinde G1/8 |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Anschlussrichtung seitlich |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 1 |
| Strömungsrichtung | nicht reversibel |
| Betriebsmedium | Flüssige Medien Gasförmige Medien |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Beständigkeit der medienberührenden Werkstoffe beachten |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -20 °C...70 °C |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Mediumstemperatur | 0 °C...50 °C |
| Umgebungstemperatur | 0 °C...50 °C |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 0.2 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment Verschraubung | 7 Nm |
| Max. Anziehdrehmoment | 1.8 Nm |
| Produktgewicht | 20 g |
| Befestigungsart Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung |
| Befestigungsart Ventil | mit Innengewinde |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | PEEK |