

# Greifbackenbefestigung EHA-G1-E20-40-GGA1-AP

Teilenummer: 8191126

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	40
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	vertikale Greiferbefestigung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
Umgebungstemperatur	0 °C...40 °C
Produktgewicht	95 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Winkel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zentrierelemente	hochlegierter Stahl