


Blindstopfen NPQX-P-PC10

Teilenummer: 8191749

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	Standard
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	1 g
Befestigungsart	mit Halteklammer
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Blindstopfen	PA-verstärkt
Werkstoff O-Ring	HNBR